

Välj rätt modell / Velg riktig modell / Valitse oikea malli

Modell	Låshus <i>Låskasse</i> <i>Lukkorunko</i>		Slag på roddaren <i>Vridning av knappvrider</i> <i>Vääntiön käntökulma</i>		SSF 1091/SSF 3522 låsklass <i>FG låsklasse</i> <i>Lukitusluokka SSF</i>		SS-EN 15684:2012 <i>Europeisk låsklass</i> <i>Europeisk låsklasse</i> <i>Eurooppalainen lukkoluokka</i>	
	SS 817375:2018 (Sverige, Norge) <i>(Ruotsi, Norja)</i>	SFS 5209 (Finland) <i>(Suomi)</i>	360°	90°	LK5	LK3	(3) Fire resistance	(8) Attack resistance
MIF85A	X		X		X		B	2
MIF85B		X	X		X		B	2
MIF83A	X		X			X	B	1
MIF83B		X	X			X	B	1
MIF80A*	X		X**	X	X		B	1

LockR modell 80, 83 och 85 i alla varianter uppfyller SS-EN15684 brandklass B.

LockR modell 80, 83 og 85 i alle varianter tilfredsstillir SS-EN15684 brannklasse B.

LockR-mallit 80, 83 ja 85 kaikissa versioissaan täyttävät standardin SS-EN15684 paloluokan B vaatimukset.

- * *Modell MIF80A är endast avsedd för inomhusbruk och är inte IP-klassad. (Inbrottskyddsmässigt motsvarar EN15684 Attack resistance 1 SSF låsklass 3).*

Modell MIF80A er kun beregnet for innendørs bruk og er ikke IP-klassifisert. (Tilsvareer når det gjelder innbruddsbeskyttelse EN15684 Attack resistance 1 SSF låsklasse 3.)

MIF80A-malli on tarkoitettu vain sisäkäyttöön ja sillä ei ole IP-luokitusta. (Murtosuojauksen suhteen vastaava standardi on EN15684 Attack resistance 1 SSF lukoluokka 3.)

- ** EN15684:2012 certifikatnummer 20-203. Denna montering kräver kitet Stelopereringsadapter för LockR mot vred, artikelnr. 20182040, som ingår i leveranser av LockR cylinder 83 och 85. För fullgod säkerhetsfunktion, använd ett säkerhetsvred med artikelnr. **20182052** (mattborstat rostfritt utseende) eller **20182050** (höglblankt kromat utseende). När både stelopereringsadapter och säkerhetsvred monteras krävs ett mellanrum mellan dörrbladet och låskistan på minst 10,2 mm för att de ska få plats.

EN15684:2012 sertifikatnummer 20-203. Denne monteringen krever settet Lang medbringer for LockR mot vrider, artikkelnr. 20182040, som inngår i leveranser av LockR Cylinder 83 og 85. For fullgod sikkerhetsfunksjon, bruk en sikkerhetsvrider med artikkelnr. 20182052 (mattbørstet rustfritt utseende) eller 20182050 (høyblankt forkrommet utseende). Når både lang medbringer og sikkerhetsvrider monteres, kreves det et mellomrom mellom dørrbladet og låskassen på minst 10,2 mm for at de skal få plass.

EN15684:2012-sertifikaatin numero 20-203. Tämä asennus edellyttää sarjaa Stelopereringsadapter för LockR mot vred, tuotenro 20182040, joka sisältyy mallien LockR cylinder 83 ja 85 toimitukseen. Käytä riittävää turvatoimintoa varten vääntönuppia, tuotenro 20182052 (mattaharjattu ruostumaton malli) tai 20182050 (kiiltävä kromattu malli). Kun sekä sovitin että vääntönuppi asennetaan, tarvitaan ovilehden ja lukkorungon väliin vähintään 10,2 mm väli, jotta ne mahtuvat.

Låshus med 360° slag
ser ut som ett kors.

*Låskasser med 360°
vridning har et kryss.*

*Runko, jossa on 360 asteen
kääntökulma (näyttää ristiltä).*



Låshus med 90° slag
har fjärilsform.

*Låskasser med 90° vridning
er formet som en sommerfugl.*

*Runko, jossa on 90 asteen
kääntökulma (perhosmainen
kuvan mukaisesti).*



Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och produktförändringar.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin tulostusvirheisiin ja muutoksiin lukkorunkojen osalta.